


## Povezovalni kabel USB

R360/Cable/PDM\_NG-USB



1 izrez za vtičnico USB



### Območje uporabe

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | napeljava z oklopom                                     |
| Izvedba            | za procesne in dialogne module PDM360 NG                |
| Uporaba            | USB-doza za vgradnjo v upravljalno konzolo ali armaturo |

### Pogoji okolja

|         |       |
|---------|-------|
| Zaščita | IP 67 |
|---------|-------|

### Mehanski podatki

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| Teža | [g] | 93,55 |
|------|-----|-------|

### Pribor


|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| V sklopu dobave | Zaščitne kapice: IP 67, za vtičnico USB |
|-----------------|-----------------------------------------|

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: B




## Povezovalni kabel USB

R360/Cable/PDM\_NG-USB

### Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PVC, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; prepleteno; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x USB

