


Testna enota vodila CAN

R360/CAN BusTester

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ločljivost slike [px] 800 x 480

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...32 DC

Območje zaznavanja

Ločljivost slike [px] 800 x 480

Vmesniki

Število vmesnikov CAN 1

Število ethernetnih vmesnikov 1

Število vmesnikov USB 2

Pogoji okolja

Skladiščna temperatura [°C] -10...60

Zaščita IP 62

Mehanski podatki

Teža [g] 1483,5

EC2100



Testna enota vodila CAN

R360/CAN BusTester

Mere	[mm]	178 x 199 x 67
Materiali		plastika: ABS
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		7" barvni zaslon
Upravljalni elementi		Tipke
		Zaslon na dotik
Vrsta displaya		barvni zaslon
Velikost zaslona		7"
Osvetlitev ozadja zaslona		LED
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12		