


Kabel s spojnikom

Cable/Connecting/14p/2m



Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 8...32 DC

Pogoji okolja

Skladiščna temperatura [°C] -40...80

Zaščita IP 67

Mehanski podatki


Teža [g] 147,3

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2,0 m, PUR, črn; 10 x 0,5 mm²






Kabel s spojnikom

Cable/Connecting/14p/2m

Priključek



BN = rjavo
 BU = modro
 GN = zeleno
 RD = rdeče
 WH = belo
 YE = rumeno