





Y priključni kabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



| Območje uporabe           |      |                                                        |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Izvedba                   |      | Adapterski kabel                                       |
| Električni podatki        |      |                                                        |
| Obratovalna napetost      | [V]  | 8...32 DC                                              |
| Pogoji okolja             |      |                                                        |
| Temperatura okolice       | [°C] | -20...85                                               |
| Mehanski podatki          |      |                                                        |
| Teža                      | [g]  | 109                                                    |
| Materiali                 |      | ohišje: PBT črn; vtičnica: TPU oranžno; Tesnilo: Viton |
| Opombe                    |      |                                                        |
| Embalažna enota           |      | 1 Kosov                                                |
| Električni priključek - C |      |                                                        |

Spojnik: 1 x spojnik AMP, ravno




| Električni priključek |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Kabel:                | 0,6 m, PUR, črn, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabel:                | 0,6 m, PUR, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |

## Y priključni kabel

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Kabel: 0,6 m; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Priključek



### Električni priključek - A

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Električni priključek - B

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

