




Priključni kabel s kontaktnim ohišjem

BasicCable/N2//C1.1



- 1
2 Zaskočna vzmet



Območje uporabe

Izvedba za krmilnik BasicController, CAN2 N2, CR04xx

Mehanski podatki

Teža [g] 58,8

Opombe


Opombe Rezistor za prekinitev vodila CAN (120 ohmov) je vgrajen v standardno ohišje s kontakti časovnika

Embalažna enota 1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 2 x 0,75 mm²

Priključek



3/4: prepleteno
Barva žil :
BK = črn
BU = modro
RD = rdeče
WH = belo