

## Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030VAS0010H03



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III               |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3                 |

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...80                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...80                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dovoljenja/preverjanja

|                                  |                  |                                                                                             |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpornost na vibracije           | EN 60068-2-6 Fc  | 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C<br>50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh |
| Odpornost na šoke                | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms polsinus; 6 udarcev v vsaki smeri vzdolž treh koordinatnih osi / -40 °C / 85 °C |
| Neprekinjena odpornost na udarce | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi / -20 °C / 50 °C                   |



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAF030VAS0010H03

|                             |                  |                                                           |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hitre spremembe temperature | EN 60068-2-14 Na | TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciklov |
| Preizkus s pršenjem soli    | EN 60068-2-52 Kb | stopnja resnosti 5 (4 testni cikli)                       |

### Mehanski podatki

|                          |                                   |                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teža                     | [g]                               | 201,2                                                             |
| Mere                     | [mm]                              | 19 x 10 x 25,5                                                    |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |                                                                   |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)    |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost          | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                 | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                 | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BK = | Barva žil : |
| BN = | črn         |
| BU = | rjavo       |
|      | modro       |