


Priključni kabel

VDOGF030MSS0020H03STGH030MSS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	596
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel

VDOG030MSS0020H03STGH030MSS

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 20 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

