


## Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0003H03



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III               |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3                 |

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...80                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...80                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Teža [g]                 | 69,6                              |
| Mere [mm]                | 10 x 10 x 31                      |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |
| Material slepe matice    | medenina, ponikljano              |
| Primernost vlečne verige | da                                |



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGF030MSS0003H03

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek


Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



## Priključek



|    |             |
|----|-------------|
|    | Barva žil : |
| BK | črn         |
| BN | rjavo       |
| BU | modro       |