




Y priključni kabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe	
Posebna značilnost	Brez halogenov
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-20...90

EVC506



Y priključni kabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-20...90
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	1022,5
Material ulitega dela		TPU
Tesnilni material		FKM

Opombe

Napotki		Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota		1 Kosov

Y priključni kabel


Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Tesnilo: FKM

Y priključni kabel

Multicable 2 x Y-Jumper M12 5M

diagrami in grafikoni

Znižanje $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]