




Y priključni kabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



| Območje uporabe                   |      |                     |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| Posebna značilnost                |      | Brez halogenov      |
| Električni podatki                |      |                     |
| Obratovalna napetost              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Zaščitni razred                   |      | II                  |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A]  | 4                   |
| Pogoji okolja                     |      |                     |
| Temperatura okolice               | [°C] | -20...90            |



Y priključni kabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

|                                                                     |      |                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | -20...90                    |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mehanski podatki

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Teža                  | [g] | 867 |
| Material ulitega dela |     | TPU |
| Tesnilni material     |     | FKM |

Opombe


|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno

Električni priključek - vtičnica


Spojnik: M12; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Tesnilo: FKM



## Y priključni kabel

Multicable 1 x Y-Jumper M12

## diagrami in grafikoni

Znižanje  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]