


## Y priključni kabel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 60 AC/DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Pogoji okolja

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                                            | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]                                | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           | cULus: ...75                |
| Skladiščna temperatura [°C]                                         | -25...55                    |
| Vlažnost pri skladiščenju [%]                                       | 10...100                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Zaščita                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|          |       |
|----------|-------|
| Teža [g] | 115,8 |
|----------|-------|



## Y priključni kabel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

|                                   |                          |                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material ulitega dela             | TPU                      |                                                                   |
| Material slepe matice             | medenina, ponikljano     |                                                                   |
| Tesnilni material                 | FKM                      |                                                                   |
| Število vrat v razdelilni omarici | 2                        |                                                                   |
| Primernost vlečne verige          | da                       |                                                                   |
| Primernost vlečne verige          | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                                   | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                                   | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                                   | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |

## Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključek - vtič

## Priključek

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Y priključni kabel


YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Y priključni kabel

YDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

## diagrami in grafikoni

Znižanje  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]