

Y priključni kabel

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice		cULus: ...75
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cULus: ...75
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	636
Material ulitega dela		TPU
Material slepe matice		medenina, ponikljano



Y priključni kabel

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

Tesnilni material	FKM	
Število vrat v razdelilni omarici	2	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Y priključni kabel

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

Električni priključek

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm





Y priključni kabel

YDOAH032MSS0010H03STGH040MSS

diagrami in grafikoni



Znižanje $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]