


Priključni kabel z vtičem

ASTAH030MSS0015H03

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Skladiščna temperatura [°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju [%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom	1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	455
Mere [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno
Material slepe matice	medenina, ponikljano



Priključni kabel z vtičem

ASTAH030MSS0015H03

Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
	modro