

# EVC651



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0015C04



### Območje uporabe

Brez silikona

da

### Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,  
skupna

[A]

4

### Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Opomba o temperaturi  
okolice

cULus: ...75

Temperatura okolja  
(premikanje)

[°C]

-25...90

Opomba o temperaturi  
okolice (premikanje)

cULus: ...75

Zaščita

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

# EVC651



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0015C04

Mehanski podatki		
Teža [g]	576,7	
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5	
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	≥ 2 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov

**Električni priključek**  
Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

**Električni priključek - vtičnica**  
Spojnik: 1 x M12, kotno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen




# EVC651



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSS0015C04

### Priključek



Barva žil :

BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo