




Priključni kabel

VDOGH034MSS00,3H03STA030MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...75 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...75 °C
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	42,2
Material ulitega dela	TPU
Material slepe matice	medenina, ponikljano

Priključni kabel

VDOGH034MSS00,3H03STAH030MSS

Tesnilni material	FKM	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	2 x LED, zeleno

Opombe

Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOGH034MSS00,3H03STAH030MSS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

