


## Y priključni kabel

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75 °C             |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75 °C             |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Teža [g]              | 69                   |
| Material ulitega dela | TPU                  |
| Material slepe matice | medenina, ponikljano |



## Y priključni kabel

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

|                                   |                          |                                                                   |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tesnilni material                 | FKM                      |                                                                   |
| Število vrat v razdelilni omarici | 2                        |                                                                   |
| Primernost vlečne verige          | da                       |                                                                   |
| Primernost vlečne verige          | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                                   | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                                   | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                                   | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 2 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 2 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |                                      |  |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |  |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |  |

## Električni priključek

Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm




## Y priključni kabel

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS


### Električni priključek

#### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm






## Y priključni kabel

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

### diagrami in grafikoni



Znižanje  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]