


Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSP0050H04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 250 AC / < 300 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...90
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	3237
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM
Material slepe matice	medenina, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
	Hitrostni postopek
	Ciklos upogibanja
	Torzijska trdnost

min. 10 x premer kabla
max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
> 5 Mio.
± 180 °/m



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH040MSP0050H04

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 50 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjavo
WH =	modro
	belo