

## Priključni kabel z vtičem

ASTGN040MSS0005K04



## Območje uporabe

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Izvedba            | ethernetni kabel, D-kodiran                                                                      |
| Uporaba            | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne         |
| Brez silikona      | da                                                                                               |

## Električni podatki

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Obratovalna napetost              | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Zaščitni razred                   |     | III           |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 4             |

## Pogoji okolja

|                                 |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|
| Temperatura okolice             | [°C] | -25...90     |
| Temperatura okolja (premikanje) | [°C] | -25...90     |
| Zaščita                         |      | IP 65; IP 67 |

## Mehanski podatki

|                          |     |                      |
|--------------------------|-----|----------------------|
| Teža                     | [g] | 322,9                |
| Material ulitega dela    |     | TPU                  |
| Material slepe matice    |     | medenina, ponikljano |
| Primernost vlečne verige |     | da                   |



## Priključni kabel z vtičem

ASTGN040MSS0005K04

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 3 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



## Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BU = | Barva žil : |
| OG = | modro       |
| WH = | oranžno     |
| YE = | belo        |
|      | rumeno      |