




Ethernetni priključni kabel

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	1,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...90
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	-25...90
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20)

Ethernetni priključni kabel

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Mehanski podatki		
Teža [g]	333,6	
Material ulitega dela	TPU / PC	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Pritezni vrtilni moment [Nm]	slepa matica: 0,6...1,2	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 3 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Opombe	Upoštevajte maksimalno vrednost nasprotne enote!
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno



Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno

EVC927



Ethernetni priključni kabel

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

