

## Ethernetni priključni kabel

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S



## Območje uporabe

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Izvedba            | ethernetni kabel, D-kodiran                                                                      |
| Uporaba            | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Uporaba v industriji/avtomatizacija tovarne         |
| Brez silikona      | da                                                                                               |

## Električni podatki

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 30 AC / 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III           |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 1,5           |

## Pogoji okolja

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura okolice [°C]             | -25...90                                    |
| Opomba o temperaturi okolice         | Ethernetni spojnik RJ45: -40...70 °C        |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C] | -25...90                                    |
| Zaščita                              | IP 65; IP 67; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20) |

## Mehanski podatki

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Teža [g]                 | 64,5                 |
| Material ulitega dela    | TPU / PC             |
| Material slepe matice    | medenina, ponikljano |
| Primernost vlečne verige | da                   |

## Ethernetni priključni kabel

VSTAN040MSS00,5K04STGP040--S

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 3 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



## Električni priključek

Kabel: 0,5 m, PUR, Brez halogenov, zeleno, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Priključek



## Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno

