


Konverter PNP / NPN

Converter PNP-NPN/15m

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Združljivo z lakom	da

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti [%]	10
Obratovalna napetost [V]	< 24 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	0,1

Izhodi

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2
---	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	17562
------------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	492
Mere [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Konverter PNP / NPN

Converter PNP-NPN/15m

Materiali	ohišje: TPU črn; Tesnilo: FKM	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Opombe	za senzorje skladno z IEC 60947-5-2 z delovanjem običajno odprto
Napotki	Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Priključek



BK = Barva žil :
 BN = črn
 BU = rjavo
 WH = modro
 = belo