


## Priključni kabel

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dovoljenja/preverjanja

|            |       |
|------------|-------|
| MTTF [Let] | 20027 |
|------------|-------|

## Mehanski podatki

|          |       |
|----------|-------|
| Teža [g] | 227,2 |
|----------|-------|



## Priključni kabel

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                     | 15,5 x 15,5 x 49,5                                                |
| Material ulitega dela    |                          | TPU                                                               |
| Material slepe matice    |                          | medenina, ponikljano                                              |
| Tesnilni material        |                          | FKM                                                               |
| Primernost vlečne verige |                          | da                                                                |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 2 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
| Embalažna enota | 1 Kosov                              |

## Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Električni priključek

Kabel: 7 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Priključek





## Priključni kabel

VDOAH043MSS0007H04STGH040MSS

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM;  
Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

