




Priključni kabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

Glejte tehnično opombo pod »Prenosi«



| Območje uporabe                                                     |      |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                         |
| Zaščitni razred                                                     |      | II                                                                          |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 4                                                                           |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...90                                                                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        |      | cULus: ...75                                                                |
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | -25...90                                                                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           |      | cULus: ...75                                                                |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Mehanski podatki                                                    |      |                                                                             |
| Teža                                                                | [g]  | 225,7                                                                       |



## Priključni kabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

|                          |                                   |                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM |                                                                   |
| Material slepe matice    | medenina, ponikljano              |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost          | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                 | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                 | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Napotki         | Glejte tehnično opombo pod »Prenosi« |
| Embalážna enota | 1 Kosov                              |

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Električni priključek


Kabel: 6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm






## Priključni kabel

VDOGH040MSS0006H04STGH040MSS

### diagrami in grafikoni

značilna črta za znižanje



Znižanje  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]