


EVC17A



Priključni kabel z vtičem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Zaščita	IP 67; (pri uporabi zunaj Ex okolja: IP 68 / IP 69K)

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Oznaka ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mehanski podatki

Teža [g]	357,5
Materiali	ohišje: TPU oranžno
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

EVC17A



Priključni kabel z vtičem

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,2...1,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Barva žil :
BK = črn
BN = rjavo
BU = modro
WH = belo