




Priključni kabel

VDOGE050MSS0,25H05STGE050MSS



| Območje uporabe                                                     |      |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Izvedba                                                             |      | napajalni kabel, L-kodiran                                                  |
| Uporaba                                                             |      | Industrijske aplikacije                                                     |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | 63 DC                                                                       |
| Zaščitni razred                                                     |      | III                                                                         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 16                                                                          |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...90                                                                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        |      | cULus: ...80 °C                                                             |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 69K                                                        |
| Mehanski podatki                                                    |      |                                                                             |
| Teža                                                                | [g]  | 111                                                                         |
| Material ulitega dela                                               |      | TPU                                                                         |
| Material slepe matice                                               |      | medenina, ponikljano                                                        |
| Tesnilni material                                                   |      | FKM                                                                         |



## Priključni kabel

VDOGE050MSS0,25H05STGE050MSS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | da                       |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 5 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



### Električni priključek - Priključek

Kabel: 0,25 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0,15 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: L; Oblikovano telo: TPU, oranžno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm

