

## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH046VAS0025P04



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | higienična in mokra območja v živilski industriji                           |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]             | -25...100                   |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 5...100                     |
| Zaščita                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Teža [g]                 | 770,3                                    |
| Mere [mm]                | 15,5 x 15,5 x 45                         |
| Materiali                | ohišje: PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)           |
| Primernost vlečne verige | da                                       |



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH046VAS0025P04

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 4 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 2 x LED, zeleno |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek


Kabel: 25 m, MPPE, Brez halogenov, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Priključek



### Barva žil

|    |       |
|----|-------|
| BK | črn   |
| BN | rjavo |
| BU | modro |
| WH | belo  |