




Priključni kabel

VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP



| Območje uporabe                                                     |      |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba                                                             |      | higienična in mokra območja v živilski industriji                           |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                         |
| Zaščitni razred                                                     |      | II                                                                          |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 4                                                                           |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...100                                                                   |
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | 0...100                                                                     |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Mehanski podatki                                                    |      |                                                                             |
| Teža                                                                | [g]  | 47,9                                                                        |
| Materiali                                                           |      | PP Brez halogenov; Tesnilo: EPDM                                            |
| Material ulitega dela                                               |      | PP                                                                          |
| Material slepe matice                                               |      | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)                                              |
| Primernost vlečne verige                                            |      | da                                                                          |



## Priključni kabel

VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



### Električni priključek

Kabel: 0,25 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,2 mm )

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

