

Priključni kabel z vtičem

ASTGN040VAS0010P04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Skupni nazivni tok (UL)	[A]	1,66

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		cRUus: ...65 °C
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	0...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)		cRUus: ...65 °C
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža	[g]	654,2
Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5



Priključni kabel z vtičem

ASTGN040VAS0010P04

Materiali	PP Brez halogenov	
Material ulitega dela	PP	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe	
Embalážna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Električni priključek

Kabel: 10 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključek



BU =	Barva žil :
OG =	modro
WH =	oranžno
YE =	belo
	rumeno