




## Ethernetni priključni kabel

VSTGN040VAS0,25P04STAN040VAS



### Območje uporabe

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Izvedba            | ethernetni kabel, D-kodiran                                                                      |
| Uporaba            | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji   |
| Brez silikona      | da                                                                                               |

### Električni podatki

|                                   |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| Obratovalna napetost              | [V] | 30 AC / 60 DC |
| Zaščitni razred                   |     | III           |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna | [A] | 4             |

### Pogoji okolja

|                                 |      |                             |
|---------------------------------|------|-----------------------------|
| Temperatura okolice             | [°C] | -25...100                   |
| Temperatura okolja (premikanje) | [°C] | 0...80                      |
| Zaščita                         |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

### Mehanski podatki

|                          |     |                                |
|--------------------------|-----|--------------------------------|
| Teža                     | [g] | 51,2                           |
| Materiali                |     | PP Brez halogenov              |
| Material ulitega dela    |     | PP                             |
| Material slepe matice    |     | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
| Primernost vlečne verige |     | da                             |



## Ethernetni priključni kabel

VSTGN040VAS0,25P04STAN040VAS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 15 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - Kotna različica


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



### Električni priključek

Kabel: 0,25 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

### Priključek



### Električni priključek - Ravna različica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

