



## Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS0001P04STAN040VAS



## Območje uporabe

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige |
| Izvedba            | ethernetni kabel, D-kodiran                                                                      |
| Uporaba            | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji   |
| Brez silikona      | da                                                                                               |

## Električni podatki

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 30 AC / 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III           |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4             |

## Pogoji okolja

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]             | -25...100                   |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C] | 0...80                      |
| Zaščita                              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Teža [g]                 | 99,9                           |
| Mere [mm]                | 35,5 x 15,5 x 38               |
| Materiali                | PP Brez halogenov              |
| Material ulitega dela    | PP                             |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
| Primernost vlečne verige | da                             |

## Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS0001P04STAN040VAS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 15 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Kabel: 1 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Električni priključek - vtič

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PP; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



## Priključek

