


Priključni kabel

VSTGN040VAS00,5P04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	Brez halogenov; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred		III
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	1,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice		Ethernetni spojnik RJ45: -40...70 °C
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	0...80
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20)

Mehanski podatki

Teža	[g]	58,4
Materiali		ohišje: PP Brez halogenov
Material ulitega dela		PC
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Priključni kabel

VSTGN040VAS00,5P04STGP040--S

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek - vtič M12


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; 7 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

