

Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige
Izvedba	ethernetni kabel, D-kodiran
Uporaba	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	30 AC / 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	1,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice	Ethernetni spojnik RJ45: -40...70 °C
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	0...80
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (vtič M12 / vtič RJ45: IP 20)

Mehanski podatki

Teža [g]	59,5
Materiali	medenina ponikljano; ohišje: PP Brez halogenov
Material ulitega dela	PC
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Ethernetni priključni kabel

VSTAN040VAS00,5P04STGP040--S

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič M12


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: D; Oblikovano telo: PC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek

Kabel: 0,5 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 6,5 mm, oklopljeno; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Priključek



Električni priključek - vtič RJ45

Spojnik: 1 x RJ45, ravno; Oblikovano telo: PC; Kontakti: pozlačeno

