


Y priključni kabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 24 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	633,5
Material ulitega dela	PP
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material	EPDM
Število vrat v razdelilni omarici	2
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost
Hitrostni postopek	min. 10 x premer kabl
Ciklos upogibanja	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
Torzijska trdnost	> 5 Mio.
	± 180 °/m



Y priključni kabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključek - vtič C

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Električni priključek - vtičnica A

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek - vtič B

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Y priključni kabel

YDSGHDA0VAS0010PDASTGH030VAS

Električni priključek - Priključek

Priključek

