



Y priključni kabel

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS



Območje uporabe		
Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji	
Brez silikona	da	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 60 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...100
Temperatura okolja (premikanje)	[°C]	5...100
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...55
Vlažnost pri skladiščenju	[%]	10...100
Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom		1K22/ DIN 60721-3-1
Zaščita		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	Ta	65 °C
Mehanski podatki		
Teža	[g]	159,2
Material ulitega dela		PP
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)

EVF333



Y priključni kabel

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS

Tesnilni material	EPDM	
Število vrat v razdelilni omarici	2	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 2 m, MPPE, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,2 Nm



Priključek





Y priključni kabel

YDOAH040VAS0002P04STGH050VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PP, sivo; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

