


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043VAS0025E04



## Območje uporabe

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | higienična in mokra območja v živilski industriji           |
| Brez silikona      | da                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...100                   |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...50                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | 5...100                     |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...50                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dovoljenja/preverjanja

|            |       |
|------------|-------|
| MTTF [Let] | 20027 |
|------------|-------|

## Mehanski podatki

|          |       |
|----------|-------|
| Teža [g] | 926,5 |
|----------|-------|



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043VAS0025E04

|                          |                                               |                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                                          | 26,5 x 15,5 x 36,5                                                |
| Materiali                | ohišje: PVC črno transparentno; Tesnilo: EPDM |                                                                   |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)                |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                            |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost                      | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                            | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                             | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                             | ± 180 °/m                                                         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 2 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

## Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek


Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## Priključek



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro

WH = belo