



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH050VAS0025E05



| Območje uporabe                                                     |      |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba                                                             |      | higienična in mokra območja v živilski industriji           |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | < 60 AC/DC                                                  |
| Zaščitni razred                                                     |      | II                                                          |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 4                                                           |
| Skupni nazivni tok (UL)                                             | [A]  | 3                                                           |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...100                                                   |
| Opomba o temperaturi okolice                                        |      | cULus: ...50                                                |
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | 5...100                                                     |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           |      | cULus: ...50                                                |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                 |



## Priključni kabel z vtičnico


ADOAH050VAS0025E05

| Mehanski podatki         |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teža                     | [g]                      | 1033,8                                                            |
| Material ulitega dela    |                          | PVC                                                               |
| Material slepe matice    |                          | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)                                    |
| Tesnilni material        |                          | EPDM                                                              |
| Primernost vlečne verige |                          | da                                                                |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

| Opombe          |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |

| Električni priključek                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Električni priključek - vtičnica                                                                                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, oranžno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |  |



## Priključek

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| GY = | sivo        |
| WH = | belo        |