

Priključni kabel

VDOAH043VAS0010E04STGH040VAS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...100
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...100
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...50
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	20027
------------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	395,7
----------	-------



Priključni kabel

VDOAH043VAS0010E04STGH040VAS

Mere	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Material ulitega dela		PVC
Material slepe matice		nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Tesnilni material		EPDM
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, oranžno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno;
 Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek





Priključni kabel

VDOAH043VAS0010E04STGH040VAS

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, črno transparentno; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: EPDM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

