




Priključni kabel

VDOAH040VAS00,6E04STAH040VAS



| Območje uporabe                                                     |      |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba                                                             |      | higienična in mokra območja v živilski industriji           |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                         |
| Zaščitni razred                                                     |      | II                                                          |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 4                                                           |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...100                                                   |
| Opomba o temperaturi okolice                                        |      | cULus: ...50                                                |
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | 5...100                                                     |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           |      | cULus: ...50                                                |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                 |
| Mehanski podatki                                                    |      |                                                             |
| Teža                                                                | [g]  | 56,2                                                        |



## Priključni kabel

VDOAH040VAS00,6E04STAH040VAS

|                          |                                    |                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mere                     | [mm]                               | 30,5 x 15,5 x 36,5                                                |
| Materiali                | ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM |                                                                   |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)     |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                 |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost           | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                 | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                  | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                  | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Priključek





## Priključni kabel

VDOAH040VAS00,6E04STAH040VAS

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

