

Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0025E03



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...50
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

MTTF [Let]	31710
------------	-------

Mehanski podatki

Teža [g]	856
----------	-----



Priključni kabel z vtičnico

ADOAF032VAS0025E03

Mere	[mm]	19 x 10 x 25,5
Materiali	ohišje: PVC črno transparentno; Tesnilo: EPDM	
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe


Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek


Kabel: 25 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



Priključek



Barva žil :

BK = črn

BN = rjavo

BU = modro