

Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040VAS0005E04



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Uporaba	higienična in mokra območja v živilski industriji
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 50 AC / < 60 DC
Zaščitni razred	III
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	3

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Opomba o temperaturi okolice	cULus: ...50
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	5...80
Opomba o temperaturi okolice (premikanje)	cULus: ...50
Zaščita	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mehanski podatki

Teža [g]	196,7
Mere [mm]	10 x 10 x 31
Materiali	ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM
Material slepe matice	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Primernost vlečne verige	da



Priključni kabel z vtičnico

ADOGF040VAS0005E04

Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 10 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 180 °/m

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm



Priključek

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo