


## Priključni kabel

VDOAF030VAS00,6E03STGH030VAS



## Območje uporabe

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | higienična in mokra območja v živilski industriji           |
| Brez silikona      | da                                                          |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III               |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3                 |

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...80                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...50                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | 5...80                      |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...50                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Teža [g]                 | 46,2                               |
| Mere [mm]                | 15,5 x 15,5 x 49                   |
| Materiali                | ohišje: PVC oranžno; Tesnilo: EPDM |
| Material slepe matice    | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)     |
| Primernost vlečne verige | da                                 |



## Priključni kabel

VDOAF030VAS00,6E03STGH030VAS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 1 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalážna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Električni priključek

Kabel: 0,6 m, PVC, oranžno, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

