



Priključni kabel

VDOGH050SCS00,3T05STGH050SCS



| Območje uporabe                                                     |      |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost                                                  |      | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba                                                             |      | uporaba pri varjenju                                                        |
| Brez silikona                                                       |      | da                                                                          |
| Električni podatki                                                  |      |                                                                             |
| Obratovalna napetost                                                | [V]  | < 60 AC/DC                                                                  |
| Zaščitni razred                                                     |      | II                                                                          |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna                                   | [A]  | 4                                                                           |
| Skupni nazivni tok (UL)                                             | [A]  | 3                                                                           |
| Pogoji okolja                                                       |      |                                                                             |
| Temperatura okolice                                                 | [°C] | -25...90                                                                    |
| Opomba o temperaturi okolice                                        |      | cULus: ...75 °C                                                             |
| Temperatura okolja (premikanje)                                     | [°C] | -25...90                                                                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje)                           |      | cULus: ...75 °C                                                             |
| Skladiščna temperatura                                              | [°C] | -25...55                                                                    |
| Vlažnost pri skladiščenju                                           | [%]  | 10...100                                                                    |
| Drugi klimatski pogoji za shranjevanje skladno z navedenim razredom |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                         |
| Zaščita                                                             |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |




Priključni kabel

VDOGH050SCS00,3T05STGH050SCS

| Mehanski podatki         |                                        |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teža                     | [g]                                    | 47,5                                                              |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM      |                                                                   |
| Material slepe matice    | medenina, s premazom proti sprijemanju |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                     |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost               | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                      | > 2 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                      | ± 180 °/m                                                         |

| Opombe          |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Opombe          | z 2 držaloma za nalepke dolžine 30 mm |
| Embalažna enota | 1 Kosov                               |

| Električni priključek - vtič                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm |  |



| Električni priključek                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kabel: 0,3 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 5,1 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |  |

| Priključek |  |
|------------|--|
|            |  |

## Priključni kabel

VDOGH050SCS00,3T05STGH050SCS

## Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprejemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



## diagrami in grafikoni

Znižanje  $I_{max} * 0,8$  DIN EN 60512-5-2

X Temperatura okolice [°C]

Y Tok [A]