


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043SCS0005T04



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | uporaba pri varjenju                                                        |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]              | 10...36 DC |
| Zaščitni razred                       | II         |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4          |
| Skupni nazivni tok (UL) [A]           | 3          |

## Izhodi

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Električna izvedba | PNP |
|--------------------|-----|

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Teža [g]  | 191,5                                        |
| Mere [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5                           |
| Materiali | ohišje: TPU črno transparentno; Tesnilo: FKM |

# EVW061



## Priključni kabel z vtičnico

ADOAH043SCS0005T04

|                          |                                        |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material slepe matice    | medenina, s premazom proti sprijemanju |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | da                                     |                                                                   |
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost               | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek                     | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja                      | > 2 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost                      | ± 180 °/m                                                         |

### Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | stikalno stanje | 1 x LED, belo   |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |

### Opombe


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

### Električni priključek


Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
|      | Barva žil : |
| BK = | črn         |
| BN = | rjavo       |
| BU = | modro       |
| WH = | belo        |