




## Priključni kabel

VDOAF030SCS01,5T03STGH030SCS



## Območje uporabe

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
| Uporaba            | uporaba pri varjenju                                                        |
| Brez silikona      | da                                                                          |

## Električni podatki

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Obratovalna napetost [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Zaščitni razred                       | III               |
| Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3                 |

## Pogoji okolja

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura okolice [°C]                  | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice              | cULus: ...75                |
| Temperatura okolja (premikanje) [°C]      | -25...90                    |
| Opomba o temperaturi okolice (premikanje) | cULus: ...75                |
| Zaščita                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mehanski podatki

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Teža [g]                 | 63,3                                   |
| Materiali                | ohišje: TPU oranžno; Tesnilo: FKM      |
| Material slepe matice    | medenina, s premazom proti sprijemanju |
| Primernost vlečne verige | da                                     |



## Priključni kabel

VDOAF030SCS01,5T03STGH030SCS

|                          |                          |                                                                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Primernost vlečne verige | za elastično upogljivost | min. 10 x premer kabla                                            |
|                          | Hitrostni postopek       | max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospešek od 5m/s |
|                          | Ciklos upogibanja        | > 2 Mio.                                                          |
|                          | Torzijska trdnost        | ± 180 °/m                                                         |

### Opombe

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Opombe          | brez držal za nalepke |
| Embalažna enota | 1 Kosov               |

### Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



### Električni priključek

Kabel: 1,5 m, PUR, Brez halogenov, sivo, Ø 4,5 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Priključek



### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,3...0,5 Nm

