


Komplet dušilnih rok

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 vtič modro
2 vtič rdeče
T prenosnik
R sprejemnik



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
----------------	------------

Območje uporabe

Izvedba	dušenje prečnega žarka z dvema senzorjema s skozišnjim žarkom
Princip delovanja	Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	120; (prenosnik: 60; sprejemnik: 60)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	940

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da



Komplet dušilnih rok

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 2,5
-----------	-------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-30...55
--------------------------	----------

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	3000
----------	------

Materiali	aluminij; polipropilen
-----------	------------------------


Material optike	polikarbonatni-ABS
-----------------	--------------------

Opombe


Embalažna enota	4 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - prenosnik 1

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro



Priključek




2 IN Sync A

Komplet dušilnih rok


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Električni priključek - prenosnik 2

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče



Priključek




2 IN

Sync B

Električni priključek - sprejemnik 1


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro



Komplet dušilnih rok

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Priključek




4 OUT preklopni izhod

Električni priključek - sprejemnik 2

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče



Priključek



4 OUT preklopni izhod