


Komplet dušilnih rok

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
----------------	------------

Območje uporabe

Izvedba	sekvenčno dušenje s štirimi retro-odbojnimi senzorji
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka	[mA]	60
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	940

Izhodi


Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100
Zaščita pred kratkim stikom		da
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Komplet dušilnih rok


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	< 2,5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-30...55
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	3530
Materiali		aluminij; polipropilen
Material optike		polikarbonatni-ABS
Opombe		
Embalažna enota		4 Kosov
Električni priključek - prenosnik 1		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: modro



Priključek




4 OUT 1 preklopni izhod
2 OUT 2 preklopni izhod

Komplet dušilnih rok


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Električni priključek - prenosnik 2

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: rdeče



Priključek



4 OUT 3	preklopni izhod
2 OUT 4	preklopni izhod