


Induktivni senzor območja

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	30...120
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	180 x 210 x 68

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	15; (24 V)
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	3



Induktivni senzor območja

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	30...120
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]	120
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	120 ± 10 %

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2	
Histereza [% Sr]	< 15	
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-15...15	

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	1582,5
Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Vrsta montaže	z montažno ploščo
Mere [mm]	180 x 210 x 68
Materiali	ohišje: PBT; Montažna plošča: aluminij eloksirano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek




I27008



Induktivni senzor območja

SIY-3120-BPKG/A-PLATE/0,6M/US

Priključek



Električni priključek - vtič

Kabel: 0,6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Spojnik: 1 x M12