


## Induktivni senzor

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Električna izvedba      | PNP           |
| Funkcija izhoda         | dopolnilni    |
| Preklopna razdalja [mm] | 10            |
| Ohišje                  | cilindrično   |
| Mere [mm]               | Ø 20 / L = 93 |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...36 DC |
| Poraba toka [mA]                 | 15; (24 V) |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

## Izhodi

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Električna izvedba                               | PNP        |
| Funkcija izhoda                                  | dopolnilni |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5        |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250        |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 300        |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da         |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno   |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da         |

## Območje zaznavanja

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Preklopna razdalja [mm]             | 10        |
| Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Delovni razmak [mm]                 | 0...8,1   |



## Induktivni senzor

IA-4010-CPKG/US-104-DPA

| Natančnost / odstopanja      |                                                                             |                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Faktor popravka              | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |                     |
| Histereza                    | [% Sr]                                                                      | 3...15              |
| Zdrs preklopne točke         | [% Sr]                                                                      | -10...10            |
| Pogoji okolja                |                                                                             |                     |
| Temperatura okolice          | [°C]                                                                        | -25...80            |
| Zaščita                      |                                                                             | IP 67               |
| Dovoljenja/preverjanja       |                                                                             |                     |
| EMC                          | EN 60947-5-2                                                                |                     |
|                              | EN 55011                                                                    | razred B            |
| Mehanski podatki             |                                                                             |                     |
| Ohišje                       | cilindrično                                                                 |                     |
| Vrsta montaže                | ne-vezilno vgradno                                                          |                     |
| Mere                         | [mm]                                                                        | Ø 20 / L = 93       |
| Materiali                    | medenina prevlečeno z belim bronom; PBT                                     |                     |
| Prikazi/upravljalni elementi |                                                                             |                     |
| Prikaz                       | stikalno stanje                                                             | 4 x 90° LED, rumeno |
| Pribor                       |                                                                             |                     |
| V sklopu dobave              | Pritrdilne objemke: 1                                                       |                     |
| Opombe                       |                                                                             |                     |
| Embalažna enota              | 1 Kosov                                                                     |                     |
| Električni priključek - vtič |                                                                             |                     |

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



## Priključek

