


## Induktivni senzor

IA-2010-FRKG/10M/PH

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba      | PNP/NPN                                       |
| Funkcija izhoda         | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Preklopna razdalja [mm] | 10                                            |
| Ohišje                  | cilindrično                                   |
| Mere [mm]               | Ø 20 / L = 77                                 |

## Električni podatki

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...55 DC |
| Zaščitni razred                  | II         |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da         |

## Izhodi

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | PNP/NPN                                       |
| Funkcija izhoda                                  | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 4,6                                           |
| Minimalni obremenilni tok [mA]                   | 4                                             |
| Maks. uhajavi tok [mA]                           | 1                                             |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 400                                           |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 300                                           |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                            |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                      |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                                            |

## Območje zaznavanja

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Preklopna razdalja [mm]             | 10        |
| Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Delovni razmak [mm]                 | 0...8,1   |

## Natančnost / odstopanja

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|



## Induktivni senzor

IA-2010-FRKG/10M/PH

|                      |        |          |
|----------------------|--------|----------|
| Histereza            | [% Sr] | 1...15   |
| Zdrs preklopne točke | [% Sr] | -10...10 |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|      |              |      |
|------|--------------|------|
| EMC  | EN 60947-5-2 |      |
| MTTF | [Let]        | 1806 |

## Mehanski podatki

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Ohišje        |      | cilindrično        |
| Vrsta montaže |      | ne-vezilno vgradno |
| Mere          | [mm] | Ø 20 / L = 77      |
| Materiali     |      | PBT                |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |  |                       |
|-----------------|--|-----------------------|
| V sklopu dobave |  | Pritrdilne objemke: 1 |
|-----------------|--|-----------------------|



## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

## Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek



BK = Barva žil :  
 WH = črn  
 belo