


Induktivni senzor vmesnika AS-i

IBE2020-ASI

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	AS-i
Preklopna razdalja [mm]	20
Ohišje	cilindrično
Mere [mm]	Ø 34 / L = 98

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	20
-------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i [hex]	1
AS-i ID kode [hex]	1



Induktivni senzor vmesnika AS-i

IBE2020-ASI

AS-i certifikat	02701
-----------------	-------

Mehanski podatki

Ohišje	cilindrično
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	Ø 34 / L = 98
Materiali	PBT; končna kapica: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče prekinitve žice navitja senzorja, kratek stik navitja senzorja Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilne objemke: 1
-----------------	-----------------------

Opombe

Opombe	Zagotovljeno območje: pribl. 10...80 % Sn
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

